



MASTER PL-L Polar 4 Pin

MASTER PL-L POLAR 24W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar jsou kompaktní zářivky se středním až vysokým příkonem používané zpravidla za nízkých teplot, například pro venkovní osvětlení nebo osvětlení chlazených skladů. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon při použití za nízkých teplot. Konstrukce je uzpůsobena pro provoz s elektromagnetickými a elektronickými HF předřadníky a je vybavena nástrčnou patičí.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	2G11 [2G11]
Hlavní způsob použití	Nízká teplota [Nízká teplota]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	10000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	20000 h
Popis systému	ne [-]
zř syst 2000h jm, 3h cykl	99 %
zř syst 4000h jm, 3h cykl	98 %
zř syst 6000h jm, 3h cykl	96 %
zř syst 8000h jm, 3h cykl	94 %
zř syst 12000h jm, 3h cykl	80 %
zř tepl. st. 2000h jm,3h	99 %
zř tepl. st. 4000h jm,3h	99 %
zř tepl. st. 6000h jm,3h	98 %
zř tepl. st. 8000h jm,3h	97 %
zř tepl. st. 16000h jm,3h	82 %

zř tepl. st. 20000h jm,3h	50 %
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Světelný tok (jmen.)	1800 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1800 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	75 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
zz systému 2000h jmen.	94 %
zz systému 4000h jmen.	93 %
zz systému 6000h jmen.	92 %
zz systému 8000h jmen.	91 %
zz systému 12000h jmen.	90 %
zz systému 16000h jmen.	90 %
zz systému 20000h jmen.	90 %

MASTER PL-L Polar 4 Pin


Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	24.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,350 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	18 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Informace na patici	4P [4 kolíky]
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,0 mg

Spotřeba energie kWh/1000 h	26 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150026156440
Objednací název produktu	MASTER PL-L Polar 24W/840/4P 1CT/25
EAN/UPC – výrobek	8711500261564
Objednací kód	26156440
Local Code	PLLOUT2484
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	25
Materiál č. (12NC)	927930584070
Celková hmotnost (kus)	82,000 g
ILCOS Code	FSD-24/40/1B-E-2G11

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou, stejně jako použitými předřadníky
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Rozměrové výkresy





PL-L 24W/840/4P LT

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Polar 24W/ 840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	290 mm	315 mm	321,6 mm

MASTER PL-L Polar 4 Pin

Fotometrické údaje



Barva světla /840

Barva světla /840

