



MASTER PL-L Polar 4 Pin

MASTER PL-L POLAR 55W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar jsou kompaktní zářivky se středním až vysokým příkonem používané zpravidla za nízkých teplot, například pro venkovní osvětlení nebo osvětlení chlazených skladů. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon při použití za nízkých teplot. Konstrukce je uzpůsobena pro provoz s elektromagnetickými a elektronickými HF předřadníky a je vybavena nástrčnou patičí.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	2G11 [2G11]
Hlavní způsob použití	Nízká teplota [Nízká teplota]
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	20000 h
Popis systému	Vysokofrekvenční [Vysokofrekvenční (HF)]
zfz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %
zfz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %
zfz tepl. st. 6000h jm,3h	98 %
zfz tepl. st. 8000h jm,3h	97 %
zfz tepl. st. 16000h jm,3h	82 %
zfz tepl. st. 20000h jm,3h	50 %
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Světelný tok (jmen.)	4800 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	4800 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)

Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	87 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
zz systému 2000h jmen.	95 %
zz systému 4000h jmen.	94 %
zz systému 6000h jmen.	93 %
zz systému 8000h jmen.	92 %
zz systému 12000h jmen.	91 %
zz systému 16000h jmen.	90 %
zz systému 20000h jmen.	90 %

Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	55 W
Proud zdroje (jmen.)	0,550 A

Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	18 °C
-----------------------------	-------

MASTER PL-L Polar 4 Pin


Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Informace na patici	4P [4 kolíky]
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	61 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150026164940

Objednávací název produktu	MASTER PL-L Polar 55W/840/4P 1CT/25
EAN/UPC – výrobek	8711500261649
Objednávací kód	26164940
Local Code	PLLOUT5584
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	25
Materiál č. (12NC)	927931584070
Celková hmotnost (kus)	134,000 g
ILCOS Code	FSDH-55/40/1B-L/P-2G11

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou, stejně jako použitými předřadníky
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy




PL-L 55W/840/4P LT HF

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Polar 55W/ 840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	510 mm	535 mm	541,6 mm

Fotometrické údaje



Barva světla /840



Barva světla /840

MASTER PL-L Polar 4 Pin

