



MASTER PL-S 4 Pinos

MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX

A MASTER PL-S é uma lâmpada fluorescente compacta eficiente de baixa potência, normalmente utilizada para fins decorativos e de orientação. A tecnologia de ponte original inventada pela Philips garante um desempenho ideal na aplicação, proporcionando mais luz e maior eficiência do que a tecnologia dobrada. A versão de 4 pinos destina-se à utilização com controlo electrónico e é fornecida com uma base de lâmpada de encaixe.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	2G7 [2G7]
Vida útil até 50% de falhas pré-aquecimento (Nom.)	13000 h
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %
LSF Preheat 8000 h Rated	92 %
LSF Preheat 16000 h Rated	30 %
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	827 [CCT de 2700 K]
Fluxo luminoso (Nom.)	250 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	259 lm
Designação da cor	Incandescent White
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	52 lm/W
Índice de restituição cromática (Nom.)	82
Depreciação de 2000 horas	95 %
SLMF EM 4000 h nominal	92 %
Depreciação de 5000 horas	90 %

SLMF EM 8000 h nominal	88 %
SLMF 12 000 h nominal	86 %
Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	5.4 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,180 A
Temperatura	
Temperatura de projeto (Nom.)	28 °C
Controles e regulação	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de revestimento	
Informações sobre o casquilho	4P
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,4 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	6 kWh

MASTER PL-S 4 Pinos

Dados do produto


Código do produto completo	871150026051270
Nome de produto da encomenda	MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – Produto	8711500260512
Código de encomenda	26051270
Numerador – Quantidade por embalagem	1

Numerador – Embalagens por caixa exterior	50
N.º material (12NC)	927935482711
Peso líquido (Peça)	20,000 g
ILCOS Code	FSD-5/27/1B-E-2G7

Avisos e Segurança

- As características técnicas e eléctricas da luz das lâmpadas são influenciadas pelas condições de funcionamento, isto é, pela temperatura ambiente e pela posição de funcionamento da lâmpada, bem como pelo mecanismo de controlo HF aplicado
- A duração das lâmpadas é mais curta quando a comutação é frequente e quando os eléctrodos não são bem pré-aquecidos
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.



Desenho dimensional



PL-S 5W/827/4P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	66 mm	83 mm	89,1 mm

Dados fotométricos



MASTER PL-S 4 Pinos

Vida útil

