

# MASTER PL-S 2 Pin



## MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-S jsou účinné kompaktní zářivky s nízkým příkonem, používané typicky pro dekorativní a orientační účely. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze s nástrčnou patičí je konstruována pro elektromagnetický předřadník.

### Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu


| Obecné informace                             |                    | Index podání barev (CRI)    |         |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
| Patice krytky                                | G23 [G23]          | 80                          |         |
| Referenční měření toku                       | Sphere             | Provozní a elektrické       |         |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.)             | 10 000 h           | Spotřeba energie            | 7,2 W   |
|                                              |                    | Proud zdroje (jmen.)        | 0,175 A |
| Světelné technické                           |                    | Řízení a stmívání           |         |
| Kód barvy                                    | 840 [CCT of 4000K] | Stmívatelné                 | Ne      |
| Světelný tok                                 | 400 lm             | Certifikace a použití       |         |
| Barevné konstrukce                           | Studená bílá (CW)  | Třída energetické účinnosti | G       |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X | 0,38               | Obsah rtuti (Hg) (max.)     | 1,4 mg  |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y | 0,38               | Obsah rtuti (Hg) (jmen.)    | 1,4 mg  |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti    | 4000 K             |                             |         |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                   | 57 lm/W            |                             |         |

# MASTER PL-S 2 Pin

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Spotřeba energie kWh/1000 h      | 8 kWh                                 |
| Registrační číslo databáze EPREL | 423585                                |
| <b>Označení a balení</b>         |                                       |
| Objednací název produktu         | MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/<br>5X10BOX |
| Celý název výrobku               | MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/<br>5X10BOX |
| Full EOC                         | 871150026065970                       |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Objednací kód                    | 26065970      |
| Číslo materiálu (12NC)           | 927935684011  |
| Místní kód                       | PLS784        |
| Číslování SAP – počet v balení   | 1             |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro        | 8711500260659 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 50            |
| Pouzdro – EAN/UPC                | 8711500260673 |

## Rozměrové výkresy





| Product                               | D (max) | D1 (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|---------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
| MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/<br>5X10BOX | 28 mm   | 13 mm    | 97 mm   | 113 mm  | 135 mm  |

## Fotometrické údaje

Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX

## MASTER PL-S 2 Pin

### Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX

