



MASTER PL-S 4 Pin

MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-S jsou účinné kompaktní zářivky s nízkým příkonem, používané zpravidla pro dekorativní a orientační účely. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je navržena pro elektronický předřadník a je vybavena nástrčnou patičí.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	2G7 [2G7]	zz systému 12000h jmen.	86 %
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	13000 h	Operating and Electrical	
zřz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %	Power (Rated) (Nom)	7.1 W
zřz tepl. st. 4000h jm,3h	98 %	Proud zdroje (jmen.)	0,175 A
zřz tepl. st. 6000h jm,3h	97 %	Temperature	
zřz tepl. st. 8000h jm,3h	92 %	Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
zřz tepl. st. 16000h jm,3h	30 %	Controls and Dimming	
Light Technical		Regulovatelné	Ano
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	Mechanical and Housing	
Světelný tok (jmen.)	400 lm	Informace na patiči	4P [4 kolíky]
Světelný tok (jmen.) (nom.)	405 lm	Approval and Application	
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	62 lm/W	Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Index barevného podání (jmen.)	82	Product Data	
zz systému 2000h jmen.	95 %	Úplný kód výrobku	871150026076570
zz systému 4000h jmen.	92 %		
zz systému 6000h jmen.	90 %		
zz systému 8000h jmen.	88 %		

MASTER PL-S 4 Pin


Objednací název produktu	MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500260765
Objednací kód	26076570
Local Code	PLS7844P
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabičce	50
Materiál č. (12NC)	927935884011
Celková hmotnost (kus)	24,000 g
ILCOS Code	FSD-7/40/1B-E-2G7

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy




PL-S 7W/840/4P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	96 mm	113 mm	119,1 mm

Fotometrické údaje



Barva světla /840



Barva světla /840

MASTER PL-S 4 Pin

Životnost

