



MASTER PL-S 4 Pin



MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S es una eficiente lámpara fluorescente de bajo nivel de vatios que se suele utilizar con finalidades decorativas y de orientación. La tecnología puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. La versión de 4 patillas se ha diseñado para su uso en equipos electrónicos y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble.

Advertencias y seguridad

- Las condiciones de funcionamiento –es decir, la posición de funcionamiento y la temperatura ambiente de la lámpara, y también el equipo de control de HF aplicado– influyen en las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara
- Menor vida útil de la lámpara cuando se enciende y apaga a menudo y los electrodos no están bien precalentados
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto


Información general		Índice de reproducción cromática (IRC)	
Base del casquillo	2G7 [2G7]	80	
Referencia de medición de flujo	Sphere		
Datos técnicos de la luz		Operativos y eléctricos	
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Consumo de energía	7,2 W
Flujo luminoso	400 lm	Corriente de lámpara (nom.)	0,175 A
Designación de color	Blanco frío (CW)		
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,38	Controles y regulación	
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,38	Regulable	Sí
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	62 lm/W	Aprobación y aplicación	
		Clase de eficiencia energética	G
		Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	1,4 mg
		Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,4 mg

MASTER PL-S 4 Pin

Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh
Número de registro EPREL	423587
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX
Nombre completo del producto	MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150026076570
Código de pedido	26076570


Código 12NC	927935884011
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500260765
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	50
Embalaje con código EAN/UPC	8711500260789

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	96 mm	113 mm	119,1 mm



Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-S 4 Pin

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX

