



PL-S consumer products

PL-S 9W/827/2P 1PP/10

Utförandet med 2 stift är avsett för användning med elektromagnetiska driftdon och är försett med plug-in/pull-out-sockel. Ej lämplig för dimning.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G23 [G23]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	6500 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	10000 h
LSF 2 000 tim specificerat	99 %
LSF 4 000 tim specificerat	98 %
LSF 6 000 tim specificerat	95 %
LSF 8 000 tim specificerat	86 %

Ljusteknik

Färgkod	827 [CCT av 2 700 K]
Ljusflöde (nom)	600 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	583 lm
Färgbeteckning	Glödljusvit
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	67 lm/W
Färgåtergivningindex (nom)	82
LLMF 2 000 tim specificerat	94 %
LLMF 4 000 tim specificerat	91 %
LLMF 6 000 tim specificerat	89 %
LLMF 6 000 tim specificerat	86 %

Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	8.7 W
Lampström (nom)	0,170 A

Temperatur

Temperatur (nom)	28 °C
------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbara	Nej
---------	-----

Mekanik och armaturhus

Sockelinformation	2P [2-stifts]
-------------------	----------------

Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	11 kWh

Produktdata

Fullständig produktkod	871150070311825
Beställningsproduktnamn	PL-S 9W/827/2P 1PP/10
EAN/UPC – Produkt	8711500703118

PL-S consumer products


Beställningsnummer	70311825
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	927936082767

Nettovikt (stycke)	32,000 g
ILCOS kod	FSD-9/27/1B-I-G23

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


Måttskiss




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 9W/827/2P 1PP/10	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm

PL-S 9W/827/2P LM

Fotometriska data



Ljutfärg /827



Ljutfärg /827

PL-S consumer products

Livslängd

