



MASTER PL-S 2 Broches

MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S est une lampe fluorescente compacte à faible puissance, généralement utilisée à des fins décoratives ou d'orientation. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Données du produit

Caractéristiques générales		LLMF 4000 h Rated		91 %
Culot	G23 [G23]	Dépréciation à 5000 h		89 %
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	6500 h	LLMF 8000 h Rated		86 %
Durée de vie moyenne (nom.)	10000 h	Caractéristiques électriques		
LSF 2000 h Rated	99 %	Puissance (valeur nominale)	8,7 W	
LSF 4000 h Rated	98 %	Courant lampe (nom.)	0,170 A	
LSF 6000 h Rated	95 %	Températures		
LSF 8000 h Rated	86 %	Température de fonctionnement (nom.)	28 °C	
Photométries et Colorimétries		Gestion et gradation		
Code couleur	830 [CCT de 3000 K]	Intensité réglable	Non	
Flux lumineux (nom.)	600 lm	Matériaux et finitions		
Flux lumineux (nominal) (nom.)	583 lm	Informations sur le culot	2P	
Couleur	Blanc chaud (WW)			
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K			
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	67 lm/W			
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82			
Dépréciation à 2000 h	94 %			

MASTER PL-S 2 Broches

Normes et recommandations

Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	11 kWh

Données logistiques


Code de produit complet	871150026084070
Désignation Produit	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX
Code barre produit (EAN)	8711500260840

Code de commande	26084070
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	50
Code industriel (12NC)	927936083011
Poids net (pièce)	32,000 g
ILCOS Code	FSD-9/30/1B-I-G23

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électromagnétique
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement
- Pas de possibilité de gradation
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



Schéma dimensionnel



PL-S 9W/830/2P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm

Données photométriques



MASTER PL-S 2 Broches

Durée de vie

