



MASTER PL-S 4-nastainen

MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S on tehokas pienitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin ja valon suuntaamiseen. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	2G7 [2G7]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	13000 h
LSF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF esilämm. 4000h, 3h	98 %
LSF esilämm. 6000h, 3h	97 %
LSF esilämm. 8000h, 3h	92 %
LSF esilämm. 16000h nim.,3h	30 %
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT / 2 700 K]
Valovirta (nim.)	600 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	583 lm
Värimerkki	Hehkulampunvalkea
Vastaava väriämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	73 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF 2000 h nimellinen	95 %
LLMF 4000 h nimellinen	92 %

LLMF 6000 h nimellinen	90 %
LLMF 8000 h nimellinen	88 %
LLMF 12000 h nimellinen	86 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	8.6 W
Lampun virta (nim.)	0,170 A
Lämpötila	
Suunnittelulämpötila (nim.)	28 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kannan tiedot	4P [4-nastainen]
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg

MASTER PL-S 4-nastainen


Energiankulutus kWh/1000 h	9 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150026090170
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – tuote	8711500260901
Tilauuskoodi	26090170

Sähkönnumero	4923631
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	50
Materiaalinumero (12NC)	927936282711
Nettopaino (kappale)	30,000 g
ILCOS Code	FSD-9/27/1B-E-2G7

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaite, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.


Mittapiirros




PL-S 9W/827/4P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	128 mm	145 mm	151,1 mm

Valonjakotiedot



Värisävy /827



Värisävy /827

MASTER PL-S 4-nastainen

Käyttöikä

