



MASTER PL-S 4 Pin



MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S è un'efficiente lampada fluorescente compatta a basso wattaggio, tipicamente utilizzata a scopo decorativo e di orientamento. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione a 4 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico ed è fornita con un attacco "plug-in/pull-out".

Warnings and safety

- Le caratteristiche tecniche ed elettriche della lampada sono influenzate dalle condizioni di funzionamento, come temperatura ambiente, posizione di funzionamento e alimentatore di controllo HF utilizzato
- Durata più breve se la lampada è soggetta ad accensioni frequenti e gli elettrodi non sono adeguatamente preriscaldati
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Attacco	2G7 [2G7]		82
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Funzionamento e parte elettrica	
		Consumo energetico	8,8 W
		Corrente lampada (Nom)	0,170 A
Dati tecnici di illuminazione		Controlli e dimmerazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]	Dimmerabile	Si
Flusso luminoso	590 lm	Approvazione e applicazione	
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Classe di efficienza energetica	G
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,44	Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	1,4 mg
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,403	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,4 mg
Temperatura del colore correlata	3000 K		
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	73 lm/W		

MASTER PL-S 4 Pin

Consumo energetico kWh/1000 h	9 kWh
Numero di registrazione EPREL	423593
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX
Nome completo prodotto	MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150026093270
Descrizione codice locale	PL9834P
Codice d'ordine	26093270


Codice materiale (12NC)	927936283011
Codice locale	PL9834P
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500260932
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	50
EAN/UPC - Case	8711500260956

Disegno tecnico



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	128 mm	145 mm	151,1 mm



Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-S 4 Pin

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX

