



# MASTER PL-S 4 stift

## MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S är ett effektivt kompaktlysrör med låg effekt, som normalt används för dekorativ belysning och orienteringsbelysning. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimala prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

### Produktdata

Allmän information		LLMF 12 000 tim specificerat	
Socket	2G7 [ 2G7]		86 %
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	13000 h	<b>Drift och elektricitet</b>	
LSF varm 2000tim Spec, [3t]	99 %	Power (Rated) (Nom)	8,6 W
LSF varm 4000tim Spec, [3t]	98 %	Lampström (nom)	0,170 A
LSF varm 6000tim Spec[3t]	97 %	<b>Temperatur</b>	
LSF varm 8000tim Spec[3t]	92 %	Temperatur (nom)	28 °C
LSF varm 16000tim Spec[3t]	30 %	<b>Styrenheter och dimring</b>	
<b>Ljusteknik</b>		Dimbara	Ja
Färgkod	830 [ CCT av 3 000 K]	<b>Mekanik och armaturhus</b>	
Ljusflöde (nom)	600 lm	Socketinformation	4P [ 4-stifts]
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	583 lm	<b>Användning och godkännande</b>	
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K	Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	73 lm/W	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	9 kWh
Färgåtergivningindex (nom)	82	<b>Produktdata</b>	
LLMF 2 000 tim specificerat	95 %	Fullständig produktkod	871150026093270
LLMF 4 000 tim specificerat	92 %		
LLMF 6 000 tim specificerat	90 %		
LLMF 6 000 tim specificerat	88 %		

## MASTER PL-S 4 stift


Beställningsprodukt	MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – Produkt	8711500260932
Beställningsnummer	26093270
E-nummer	8344618
Räknare – Antal per förpackning	1

Räknare - antal förpackningar per kartong	50
Materialnummer (12NC)	927936283011
Nettovikt (stycke)	30,000 g
ILCOS kod	FSD-9/30/1B-E-2G7

### Varning och Säkerhet

- Lampans ljus tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftsförhållanden, dvs. omgivningstemperatur och brinnläge, samt eventuellt HF-styrdon
- Lampans livslängd minskar vid frekvent tändning/släckning eller bristfällig föruppvärmning av elektroder
- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


### Måttskiss




PL-S 9W/830/4P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	128 mm	145 mm	151,1 mm

### Fotometriska data



Ljulfärg /830



Ljulfärg /830

# MASTER PL-S 4 stift

## Livslängd

