



PL-S consumer products

PL-S 11W/827/2P 1PP/10

The 2-pin version is designed for operation on electromagnetic gear and is provided with a plug-in/pull-out lamp base. Not suitable for dimming.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G23 [G23]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 % (nim.)	6500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	10000 h
LSF 2000h	99 %
LSF 5000h	98 %
LSF 6000h	95 %
LSF 8000h	86 %
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT / 2 700 K]
Valovirta (nim.)	900 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	893 lm
Värimerkki	Hehkulampunvalkea
Vastaava väriämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	77 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF 2000 h nimellinen	94 %
LLMF 4000 h nimellinen	91 %
LLMF 6000 h nimellinen	89 %
LLMF 8000 h nimellinen	86 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	11.6 W
Lampun virta (nim.)	0,155 A
Lämpötila	
Suunnittelulämpötila (nim.)	28 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kannan tiedot	2P [2-nastainen]
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	14 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150070312525
Tilaustuotteen nimi	PL-S 11W/827/2P 1PP/10
EAN/UPC – tuote	8711500703125

PL-S consumer products


Tilaukoodi	70312525
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	927936482767

Nettopaino (kappale)	43,000 g
ILCOS Code	FSD-11/27/1B-I-G23

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.


Mittapiirros




PL-S 11W/827/2P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 11W/827/2P 1PP/10	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm

Valonjakotiedot



Värisävy /827



Värisävy /827

PL-S consumer products

Käyttöikä

