



MASTER PL-S 2 ακίδων



MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX

Ο MASTER PL-S είναι ένας αποδοτικός συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού χαμηλής τάσης, ο οποίος συνήθως χρησιμοποιείται για διακοσμητικούς σκοπούς και σε εφαρμογές προσανατολισμού. Η πρωτότυπη κατοχυρωμένη από τη Philips τεχνολογία γέφυρας εγγυάται βέλτιστη απόδοση στην εφαρμογή, επιτρέποντας περισσότερο φως και υψηλότερη απόδοση από την τεχνολογία bended. Η έκδοση 2 ακίδων έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας και παρέχεται με κάλυκα λαμπτήρα βυσματωτής εισαγωγής/αποσπώμενης εξαγωγής.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας
- Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φωτός του λαμπτήρα επηρεάζονται από τις συνθήκες λειτουργίας, δηλ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη θέση λειτουργίας του λαμπτήρα
- Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της έντασης φωτισμού
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G23 [G23]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	10.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	830 [CCT of 3000K]
Φωτεινή ροή	900 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)

Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,44
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,403
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	77 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	82
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	11,9 W

MASTER PL-S 2 ακίδων

Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,155 A
----------------------------------	---------

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
--------------------	-----

Έγκριση και Εφαρμογή


Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	1,4 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,4 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	12 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423597

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/ 5X10BOX
-----------------------------	--


Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/ 5X10BOX
Full EOC	871150026106970
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	PLS11W/83
Κωδικός παραγγελίας	26106970
Αρ. υλικού (12NC)	927936483011
Τοπικός κωδικός	PLS11W/83
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500261069
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	50
EAN/UPC - Κιβώπο	8711500261083

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 2 ακίδων

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX

