

MASTER PL-S 2 Pin



MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX

De MASTER PL-S is een efficiënte compacte laagvermogen-fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt voor decoratieve en oriëntatiedoeleinden. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in deze toepassingen, wat meer lichtopbrengst en een hoger rendement mogelijk maakt dan met de gebogen technologie. De 2-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektromagnetisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektromagnetische VSA's
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand
- Dimmen is niet mogelijk
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G23 [G23]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	900 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38


Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	77 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	80
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	11,9 W
Lampstroom (nom.)	0,155 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

MASTER PL-S 2 Pin

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	1,4 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1,4 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	12 kWh
EPREL-registratienummer	423598
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX
Volledige productnaam	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX


Full EOC	871150026109070
Bestelcode	26109070
Materiaalnr. (12NC)	927936484011
Lokale code	PLS11W840
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500261090
Numerator - Dozen per buitendoos	50
EAN/UPC - Case	8711500261113

Maatschets



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm



Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 2 Pin

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX

