



MASTER PL-S 4 ακίδων



MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX

Ο MASTER PL-S είναι ένας αποδοτικός συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού χαμηλής τάσης, ο οποίος συνήθως χρησιμοποιείται για διακοσμητικούς σκοπούς και σε εφαρμογές προσανατολισμού. Η πρωτότυπη, κατοχυρωμένη με ευρεσιτεχνία, τεχνολογία γέφυρας της Philips εγγυάται βέλτιστη απόδοση στην εφαρμογή, επιτρέποντας περισσότερο φως και υψηλότερη απόδοση από την τεχνολογία bended. Η έκδοση 4 ακίδων έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας και παρέχεται με κάλυκα λαμπτήρα βυσματωτής εισαγωγής/αποσπώμενης εξαγωγής.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φωτός του λαμπτήρα επηρεάζονται από τις συνθήκες λειτουργίας, δηλ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη θέση λειτουργίας του λαμπτήρα, όπως και τα εφαρμοζόμενα όργανα λειτουργίας HF
- Μικρότερη διάρκεια ζωής λαμπτήρα σε περίπτωση συχνών ενεργοποιήσεων/απενεργοποιήσεων και πλημμελώς προθερμασμένων ηλεκτροδίων
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	2G7 [2G7]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	827 [CCT of 2700K]
Φωτεινή ροή	900 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Πυράκτωσης λευκό
Συντεταγμένη χρωμακότητας X (ονομ.)	0,463


Συντεταγμένη χρωμακότητας Y (ονομ.)	0,42
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2700 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	80 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	82
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	11,9 W

MASTER PL-S 4 ακίδων

Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,160 A
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	1,4 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,4 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	12 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423599
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/ 5X10BOX


Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/ 5X10BOX
Full EOC	871150026114470
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	PLS11W/82/4P
Κωδικός παραγγελίας	26114470
Αρ. υλικού (12NC)	927936682711
Τοπικός κωδικός	PLS11W/82/4P
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500261144
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	50
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500261168

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	196 mm	214 mm	219,9 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-S 4 ακίδων

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX

