



MASTER PL-S 4 Pin

MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S – энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа низкой мощности, обычно применяется при декоративном освещении и ориентации. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Четырехконтактная модель предназначена для использования с ЭПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	2G7 [2G7]
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	13000 h
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %
LSF Preheat 8000 h Rated	92 %
LSF Preheat 16000 h Rated	30 %
Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [Цветовая температура 4000K (841)]
Светоотдача (ном.)	900 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	900 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	82 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	82
Спад светового потока 2000 ч.	95 %
LLMF 4000 h Rated	92 %

Спад светового потока 5000 ч.	90 %
LLMF 8000 h Rated	88 %
LLMF 12000 h Rated	86 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	11.6 W
Ток лампы (ном.)	0,160 A
Температура	
Проектная температура (ном.)	28 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	4P
Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,4 mg

MASTER PL-S 4 Pin


Энергопотребление кВт-час/1000 ч	13 kWh
Данные об изделии	
Полный код продукта	871150026122970
Название продукта для заказа	MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC — продукт	8711500261229
Код заказа	927936684011

Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
Материал № (12NC)	927936684011
Вес нетто (шт.)	41,000 g
ILCOS Code	FSD-11/40/1B-E-2G7

Предупреждение и условия безопасности

- Техничко-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды, рабочее положение лампы, применяемый ВЧ-ПРА
- При частом включении/выключении света и плохо прогретых электродах срок службы ламп уменьшается
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


Чертеж размеров




PL-S 11W/840/4P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	196 mm	214 mm	219,9 mm

Фотометрические данные



Цвет излучения /840



Цвет излучения /840

MASTER PL-S 4 Pin

Срок службы

