



PL-Q 4-nastainen

PL-Q 21W/830/4P 1CT/10 BOX

PL-Q on tehokas, neliönmuotoinen, pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin. Tämä energiatehokas lamppu sopii valaisimiin, jotka on kiinnitetty tasaiseen sisäkattoon tai seinään, koska lamppu on matala ja valo leviää tasaisesti. 4-nastainen versio on yhteensopiva elektronisten liitäntälaitteiden kanssa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaitte, vaikuttavat lampun valon tekniisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GR10Q [GR10q]
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	1 400 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	66,6 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	21,0 W


Lampun virta (nim.)	0,260 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	3,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	23 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	PL-Q 21W/830/4P 1CT/10 BOX
Koko tuotenimi	PL-Q 21W/830/4P 1CT/10 BOX
Full EOC	871869666351600
Tilauskoodi	66351600

PL-Q 4-nastainen

Tuotekoodi (12NC)	927938383040
Paikallinen koodi	4923560
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696663516


SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696663523

Mittapiirros



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 21W/830/4P 1CT/10 BOX	40 mm	15 mm	27,5 mm	141 mm	49 mm	41 mm	138 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 21W/830/4P 1CT/10 BOX

Käyttöikä




Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 21W/830/4P 1CT/10 BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 21W/830/4P 1CT/10 BOX

PL-Q 4-nastainen

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - PL-Q 21W/830/4P 1CT/10 BOX

