



# PL-Q 4 Pin

## PL-Q 21W/830/4P 1CT/10 BOX

PL-Q er et effektivt, firkantet og kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i dekorative armaturer. Det er svært energieffektivt i bruk, og det gir også full designfrihet, spesielt i områder med flate tak eller veggarmaturer, på grunn av den lave innebygde høyden og jevne lysspredningen. 4-pinsversjonen er utformet for bruk med elektroniske forkoblinger.

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	GR10Q [ GR10q]
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	13000 h
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %
LSF Preheat 6000 h Rated	95 %
LSF Preheat 8000 h Rated	89 %
LSF Preheat 16000 h Rated	22 %
LSF Preheat 20000 h Rated	4 %

Teknisk belysning	
Fargekode	830 [ CCT av 3000 K]
Lysstrøm (nom.)	1400 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1400 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	66,6 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	82
LLMF 2000 timer, målt	90 %
LLMF 4000 timer, målt	83 %
LLMF 6000 timer, målt	78 %
LLMF 8000 timer, målt	80 %

LLMF 12000 timer, målt	69 %
------------------------	------

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	21.0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,260 A

Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	25 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskilde feste	4P

Godkjenning og bruk	
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	3.0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	23 kWh

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869666351600
Produktnavn for bestilling	PL-Q 21W/830/4P 1CT/10 BOX

## PL-Q 4 Pin


EAN/UPC – produkt	8718696663516
Bestillingskode	66351600
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10

Materialenr. (12NC)	927938383040
Nettovekt (stykk)	68,000 g

### Warnings and safety

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


### Målskisse




Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 21W/ 830/4P 1CT/10 BOX	40 mm	15 mm	27,5 mm	141 mm	49 mm	41 mm	138 mm

PL-Q 21W/830/4P

### Fotometriske data



Fargekode /830



Fargekode /830

## PL-Q 4 Pin

### Levetid

