



PL-Q 2 ακίδων



PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX

Ο PL-Q είναι ένας αποδοτικός, συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού τετράγωνου σχήματος, ο οποίος συνήθως χρησιμοποιείται σε φωτιστικά διακοσμητικού φωτισμού. Εκτός ότι προσφέρει το πλεονέκτημα της ενεργειακά αποδοτικής λειτουργίας, παρέχει επίσης την ελευθερία σχεδιασμού συγκεκριμένα για επίπεδα φωτιστικά οροφής ή τοίχου, λόγω του μικρού του ύψους ενσωμάτωσης και της ομοιόμορφης κατανομής φωτός. Η έκδοση 2 ακίδων έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με ηλεκτρομαγνητικά όργανα.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας
- Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φωτός του λαμπτήρα επηρεάζονται από τις συνθήκες λειτουργίας, δηλ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη θέση λειτουργίας του λαμπτήρα
- Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της έντασης φωτισμού
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες		Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	
Βάση-κάλυμμα	GR8 [GR8]	66,6 lm/W	
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	8.000 h	81	
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κωδικός χρώματος	827 [CCT of 2700K]	Κατανάλωση ενέργειας	16,2 W
Φωτεινή ροή	1.050 lm	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,196 A
Ανάθεση χρωμάτων	Πυράκτωσης λευκό	Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,463	Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,42	Έγκριση και Εφαρμογή	
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2700 K	Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G

PL-Q 2 ακίδων

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	3 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	4,0 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	17 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423603
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX
Πλήρες όνομα προϊόντος	PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX
Full EOC	871150026965225
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	PLQ16W/827/2P


Κωδικός παραγγελίας	26965225
Αρ. υλικού (12NC)	927939082740
Τοπικός κωδικός	PLQ16W/827/2P
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500269652
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500269003

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX	40 mm	13,7 mm	27,0 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX


PL-Q 2 ακίδων

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX



Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX

