



PL-Q 2 Pin

PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX

PL-Q jsou účinné kompaktní zářivky čtvercového tvaru používané zpravidla v dekorativních svítidlech. Kromě výhod energeticky účinného provozu nabízí díky své malé vestavné výšce a rovnoměrnému rozptylu světla rovněž konstrukční svobodu, která je výhodná zejména při tvorbě stropního nebo nástěnného vybavení. Dvoukolíková verze je navržena k provozu s elektromagnetickým předřadníkem.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	GR8 [GR8]	zz systému 16000h jmen.	78 %
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6000 h	zz systému 20000h jmen.	77 %
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8000 h	Operating and Electrical	
zřz syst 2000h jm. 3h cykl	99 %	Power (Rated) (Nom)	16.0 W
zřz syst 4000h jm. 3h cykl	96 %	Proud zdroje (jmen.)	0,195 A
zřz syst 6000h jm. 3h cykl	89 %	Temperature	
zřz syst 8000h jm. 3h cykl	73 %	Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Light Technical		Controls and Dimming	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Regulovatelné	Ne
Světelný tok (jmen.)	1050 lm	Mechanical and Housing	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1050 lm	Informace na patici	2P [2 kolíky]
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Approval and Application	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	66,6 lm/W	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4,0 mg
Index barevného podání (jmen.)	82	Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh
zz systému 2000h jmen.	90 %		
zz systému 4000h jmen.	85 %		
zz systému 6000h jmen.	82 %		
zz systému 8000h jmen.	80 %		
zz systému 12000h jmen.	79 %		

PL-Q 2 Pin

Product Data


Úplný kód výrobku	871150026987425
Objednací název produktu	PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500269874
Objednací kód	26987425
Local Code	PLQPRO168302P
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	927939083040
Celková hmotnost (kus)	68,000 g
ILCOS Code	FSS-16/30/1B-I-GR8

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předradníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy




PL-Q 16W/830/2P

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/ 830/2P 1CT/ 10BOX	40 mm	13,7 mm	27,0 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm

Fotometrické údaje



Barva světla /830



Barva světla /830

PL-Q 2 Pin

Životnost

