



## PL-Q 4 Pin



### PL-Q 16W/827/4P 1CT/10

PL-Q es una lámpara fluorescente compacta, de forma cuadrada y eficiente, utilizada normalmente en luminarias de iluminación decorativa. Al mismo tiempo que ofrece las ventajas de un funcionamiento eficiente energéticamente, también proporciona libertad de diseño para un techo plano o apliques de pared en concreto, a causa de su baja altura de construcción y la difusión uniforme de luz. La versión de 4 patillas está diseñada para su uso en equipos electrónicos.

#### Advertencias y seguridad

- Las condiciones de funcionamiento -es decir, la posición de funcionamiento y la temperatura ambiente de la lámpara, y también el equipo de control de HF aplicado- influyen en las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara
- Menor vida útil de la lámpara cuando se enciende y apaga a menudo y los electrodos no están bien precalentados
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

#### Datos del producto


Información general		Índice de reproducción cromática (IRC)	
Base del casquillo	GR10Q [GR10q]		81
Referencia de medición de flujo	Sphere	Operativos y eléctricos	
		Consumo de energía	16,2 W
		Corriente de lámpara (nom.)	0,195 A
Datos técnicos de la luz		Controles y regulación	
Código de color	827 [CCT of 2700K]	Regulable	Sí
Flujo luminoso	1.050 lm	Aprobación y aplicación	
Designación de color	Blanco incandescente	Clase de eficiencia energética	G
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,463	Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	3 mg
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,42	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	4 mg
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	66,6 lm/W		

## PL-Q 4 Pin

Consumo energético kWh/1000 h	17 kWh
Número de registro EPREL	423606
<b>Datos de producto</b>	
Nombre de producto del pedido	PL-Q 16W/827/4P 1CT/10BOX
Nombre completo del producto	PL-Q 16W/827/4P 1CT/10
Full EOC	871150026988125
Código de pedido	26988125


Código 12NC	927939182740
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500269881
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8711500270023

### Plano de dimensiones



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/827/4P 1CT/10BOX	40 mm	13,7 mm	27,5 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm



### Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 16W/827/4P 1CT/10BOX


## PL-Q 4 Pin

### Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 16W/827/4P 1CT/10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/827/4P 1CT/10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 16W/827/4P 1CT/10BOX

