



## PL-Q 4 pinowe



### PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX

PL-Q to wydajna kwadratowa kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w systemach oświetlenia dekoracyjnego. Jest nie tylko energooszczędna, ale przede wszystkim zapewnia swobodę projektowania, szczególnie przy płaskich sufitach oraz oprawach ściennych. To zasługa jej małej wysokości i równomiernego rozsyłu światłości. Wersja 4-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikiem elektronicznym.

#### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Parametry fotometryczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji pracy, a także od użytego statecznika HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne podgrzanie elektrod skraca trwałość lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

#### Dane produktu


Informacje ogólne		Wskaźnik oddawania barw (CRI)	
Podstawa-nasadka	GR10Q [GR10q]		81
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Dane techniczne oświetlenia		Zużycie energii	28,4 W
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]	Lamp Current (Nom)	0,320 A
Strumień Świetlny	2 050 lm	Układy sterowania i ściemnianie	
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Z możliwością przyciemniania	Tak
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,44	Certyfikaty i zastosowania	
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,403	Klasa Efektywności Energetycznej	G
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K	Zawartość rtęci (Hg) (Max)	3 mg
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	73,2 lm/W	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4 mg

## PL-Q 4 pinowe

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	29 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423612
<b>Dane techniczne produktu</b>	
Nazwa produktu na zamówieniu	PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX
Pełna nazwa produktu	PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX
Full EOC	871150026992825
Kod zamówienia	26992825


Materiał Nr (12NC)	927939383040
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500269928
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8711500270061

## Rysunki techniczne



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm



## Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX


## PL-Q 4 pinowe

### Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX

