



PL-Q 4 pinowe



PL-Q 28W/835/4P 1CT/10BOX

PL-Q to wydajna kwadratowa kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w systemach oświetlenia dekoracyjnego. Jest nie tylko energooszczędna, ale przede wszystkim zapewnia swobodę projektowania, szczególnie przy płaskich sufitach oraz oprawach ściennych. To zasługa jej małej wysokości i równomiernego rozsyłu światłości. Wersja 4-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikiem elektronicznym.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Parametry fotometryczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji pracy, a także od użytego statecznika HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne podgrzanie elektrod skraca trwałość lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne		Wskaźnik oddawania barw (CRI)	
Podstawa-nasadka	GR10Q [GR10q]	81	
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere		
Dane techniczne oświetlenia		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Kod barwy	835 [CCT of 3500K]	Zużycie energii	28,4 W
Strumień Świetlny	2 050 lm	Lamp Current (Nom)	0,320 A
Oznaczenie koloru	Biały (WH)		
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,409	Układy sterowania i ściemnianie	
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,394	Z możliwością przyciemniania	Tak
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3500 K		
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	73,2 lm/W	Certyfikaty i zastosowania	
		Klasa Efektywności Energetycznej	G
		Zawartość rtęci (Hg) (Max)	3 mg
		Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4 mg

PL-Q 4 pinowe

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	29 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423613
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	PL-Q 28W/835/4P 1CT/10BOX
Pełna nazwa produktu	PL-Q 28W/835/4P 1CT/10BOX
Full EOC	871150026967625
Kod zamówienia	26967625


Materiał Nr (12NC)	927939383540
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500269676
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8711500269027

Rysunki techniczne



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 28W/835/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm


Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 28W/835/4P 1CT/10BOX

PL-Q 4 pinowe

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 28W/835/4P 1CT/10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 28W/835/4P 1CT/10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-Q 28W/835/4P 1CT/10BOX

