



# PL-Q 4-nastainen

## PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX

PL-Q on tehokas, neliömuotoinen, pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin. Tämä energiatehokas lamppu sopii valaisimiin, jotka on kiinnitetty tasaiseen sisäkattoon tai seinään, koska lamppu on matala ja valo leviää tasaisesti. 4-nastainen versio on yhteensopiva elektronisten liitäntälaitteiden kanssa.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GR10Q [ GR10q]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	13000 h
LSF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF esilämm. 4000h, 3h	98 %
LSF esilämm. 6000h, 3h	95 %
LSF esilämm. 8000h, 3h	89 %
LSF esilämm. 16000h nim.,3h	22 %
LSF esilämm. 20000h, 3h	4 %
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [ CCT / 4 000 K]
Valovirta (nim.)	2050 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	2050 lm
Värimerkki	Vileää valkea (CW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	73,2 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF 2000 h nimellinen	90 %
LLMF 4000 h nimellinen	86 %
LLMF 6000 h nimellinen	83 %

LLMF 8000 h nimellinen	80 %
LLMF 12000 h nimellinen	79 %
LLMF 16000 h nimellinen	78 %
LLMF 20000 h nimellinen	78 %

### Käyttö ja sähkö tiedot

Power (Rated) (Nom)	24.8 W
Lampun virta (nim.)	0,320 A

### Lämpötila

Suunnittelulämpötila (nim.)	25 °C
-----------------------------	-------

### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

### Mekaaniset tiedot ja runko

Kannan tiedot	4P [ 4-nastainen]
---------------	-------------------

### Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatehokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4 mg

## PL-Q 4-nastainen


Energiankulutus kWh/1000 h	31 kWh
<b>Tuotetiedot</b>	
Koko tuotekoodi	871150026993525
Tilaustuotteen nimi	PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX
EAN/UPC – tuote	8711500269935
Tilaukoodi	26993525
Sähkönumero	4923691

Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	927939384040
Nettopaino (kappale)	127,000 g
ILCOS Code	FSS-28/40/1B-E-GR10q

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaite, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.


### Mittapiirros




PL-Q 28W/840/4P

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 28W/ 840/4P 1CT/ 10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

### Valonjakotiedot



Värisävy /840



Värisävy /840

## PL-Q 4-nastainen

### Käyttöikä

