



PL-Q 4 Pin

PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX

PL-Q er et effektivt, firkantet og kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i dekorative armaturer. Det er svært energieffektivt i bruk, og det gir også full designfrihet, spesielt i områder med flate tak eller veggarmaturer, på grunn av den lave innebygde høyden og jevne lysspredningen. 4-pinsversjonen er utformet for bruk med elektroniske forkoblinger.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskilde feste	GR10Q [GR10q]	LLMF 12000 timer, målt	79 %
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	13000 h	LLMF 16000 timer, målt	78 %
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	LLMF 20000 timer, målt	78 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %		
LSF Preheat 6000 h Rated	95 %	Drift og elektrisk	
LSF Preheat 8000 h Rated	89 %	Power (Rated) (Nom)	24.8 W
LSF Preheat 16000 h Rated	22 %	lyskildestrøm (nom.)	0.320 A
LSF Preheat 20000 h Rated	4 %		
		Temperatur	
		Prosjekteringstemperatur (nom.)	25 °C
		Kontroller og dimming	
		Kan dimmes	Ja
		Mekanisk og innfatning	
		Informasjon om lyskilde feste	4P
		Godkjenning og bruk	
		Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
		Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4 mg
		Energiforbruk kWh/1000 t	31 kWh

PL-Q 4 Pin

Produktdata


Fullstendig produktkode	871150026993525
Produktnavn for bestilling	PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX
EAN/UPC – produkt	8711500269935
Bestillingskode	26993525
El-nummer	3820808
Teller – antall per pakke	1

Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	927939384040
Nettvekt (stykk)	127.000 g
ILCOS Code	FSS-28/40/1B-E-GR10q

Warnings and safety

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Målskisse




PL-Q 28W/840/4P

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 28W/ 840/4P 1CT/ 10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Fotometriske data



Fargekode /840



Fargekode /840

PL-Q 4 Pin

Levetid

