



# PL-Q 4-nastainen

## PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX

PL-Q on tehokas, neliönmuotoinen, pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin. Tämä energiatehokas lamppu sopii valaisimiin, jotka on kiinnitetty tasaiseen sisäkattoon tai seinään, koska lamppu on matala ja valo leviää tasaisesti. 4-nastainen versio on yhteensopiva elektronisten liitäntälaitteiden kanssa.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaitte, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GR10Q [GR10q]
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Valovirta	2 850 lm
Värimerkki	Hehkulamppu, valkoinen
Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	75 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	35,5 W


Lampun virta (nim.)	0,430 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	42 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX
Koko tuotenimi	PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX
Full EOC	871150027171625
Tilauskoodi	27171625

## PL-Q 4-nastainen

Tuotekoodi (12NC)	927939482740
Paikallinen koodi	4923692
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500271716


SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8711500271631

### Mittapiirros



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

### Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX

### Käyttöikä




Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX

## PL-Q 4-nastainen

### Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX

