



# PL-Q 4 Pin

## PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX

PL-Q – энергосберегающая и компактная люминесцентная лампа компактного размера, обычно применяется при декоративном освещении. Помимо сокращения расхода электроэнергии, лампа обеспечивает свободу творческого размещения источников света на стенах и потолках за счет малой глубины монтажа и равномерного освещения. Для использования вместе с электрическим ПРА есть 4-контактный вариант изделия.

### Данные о продукции

| Общая информация                                |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Цоколь                                          | GR10Q [ GR10q] |
| Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.) | 13000 h        |
| LSF Preheat 2000 h Rated                        | 99 %           |
| LSF Preheat 4000 h Rated                        | 98 %           |
| LSF Preheat 6000 h Rated                        | 95 %           |
| LSF Preheat 8000 h Rated                        | 89 %           |
| LSF Preheat 16000 h Rated                       | 22 %           |
| LSF Preheat 20000 h Rated                       | 4 %            |

| Технические характеристики освещения        |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Код цвета                                   | 840 [ Цветовая температура 4000K (841)] |
| Светоотдача (ном.)                          | 2850 lm                                 |
| Светоотдача (номинальная) (ном.)            | 2850 lm                                 |
| Обозначение цвета                           | Cool White (CW)                         |
| Коррелированная цветовая температура (ном.) | 4000 K                                  |
| Эффективность освещения (ном.) (мин.)       | 75 lm/W                                 |
| Коэффициент цветопередачи (ном.)            | 82                                      |
| Спад светового потока 2000 ч.               | 90 %                                    |
| LLMF 4000 h Rated                           | 86 %                                    |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Спад светового потока 5000 ч. | 83 % |
| LLMF 8000 h Rated             | 80 % |
| LLMF 12000 h Rated            | 79 % |
| LLMF 16000 h Rated            | 78 % |
| LLMF 20000 h Rated            | 78 % |

| Эксплуатационные и электрические характеристики |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Power (Rated) (Nom)                             | 35.5 W  |
| Ток лампы (ном.)                                | 0,430 A |

| Температура                  |       |
|------------------------------|-------|
| Проектная температура (ном.) | 25 °C |

| Системы управления и регулировка яркости света |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Возможность изменения яркости света            | Yes |

| Механические компоненты и корпус |    |
|----------------------------------|----|
| Информация о цоколе              | 4P |

| Соответствие требованиям и область применения |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Метка энергоэффективности (EEL)               | A |


PL-Q 4 Pin

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Содержание ртути (Hg) (ном.)     | 4 mg                      |
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч | 42 kWh                    |
| <b>Данные об изделии</b>         |                           |
| Полный код продукта              | 871150027174725           |
| Название продукта для заказа     | PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX |
| EAN/UPC — продукт                | 8711500271747             |
| Код заказа                       | 927939484040              |

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Нумератор — количество на упаковку   | 1                    |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 10                   |
| Материал № (12NC)                    | 927939484040         |
| Вес нетто (шт.)                      | 129,000 g            |
| ILCOS Code                           | FSS-38/40/1B-E-GR10q |



Предупреждение и условия безопасности

Чертеж размеров



| Product                           | U (max) | D (max) | D1 (max) | C (max) | C1 (max) | F (max) | E (max) |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|
| PL-Q 38W/<br>840/4P 1CT/<br>10BOX | 46,5 mm | 18,9 mm | 33 mm    | 203 mm  | 76 mm    | 41 mm   | 200 mm  |

Фотометрические данные



## PL-Q 4 Pin

### Срок службы

