



# TUV T8

## TUV T8 F17 1SL/25

TUV T8-ljuskällor är UV-C-ljuskällor med dubbel fattning som erbjuder nästan konstant UV-effekt under hela livslängden, för maximal säkerhet vid desinfektion och hög systemeffektivitet. Dessutom har de en lång och pålitlig livslängd, vilket gör det möjligt att planera underhåll i förväg.

### Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
- FARA: Riskgrupp 3 ultraviolett produkt. Dessa ljuskällor avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik att exponera ögon och hud för oskyddad produkt. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användare från strålningen.

### Produktdata

| Allmän information                |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Socket                            | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Livslängd (nom)                   | 9 000 h                         |
| Ljusteknik                        |                                 |
| Färgkod                           | TUV                             |
| Färgbeteckning                    | - [E] specificerad              |
| Nedgång efter användbar livslängd | 15 %                            |
| Drift och elektricitet            |                                 |
| Effektförbrukning                 | 16,7 W                          |
| Lampström (nom)                   | 0,236 A                         |
| Spänning (nom)                    | 72 V                            |
| Spänning (nom)                    | 72 V                            |


| Mekanik och armaturhus        |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Lampform                      | T8                |
| Användning och godkännande    |                   |
| Kviksilverinnehåll (Hg) (nom) | 5,0 mg            |
| UV                            |                   |
| UV-C-strålning vid 100 tim    | 6 W               |
| Produktdata                   |                   |
| Beställningsproduktnamn       | TUV T8 F17 1SL/25 |
| Fullständigt produktnamn      | TUV T8 F17 1SL/25 |
| Full EOC                      | 871150026413840   |
| Beställningsnummer            | 927941904020      |
| Materialnummer (12NC)         | 927941904020      |

TUV T8

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/fodral                  | 8711500264138 |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 25            |


|                 |               |
|-----------------|---------------|
| EAN/UPC – Hölje | 8711500264145 |
|-----------------|---------------|

Måttskiss



| Product           | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|-------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TUV T8 F17 1SL/25 | 28 mm   | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604,0 mm |

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour – TUV T8 F17 1SL/25

