



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circular ist eine ringförmige, schlanke Leuchtstofflampe mit 16 mm Röhrendurchmesser und macht die Konstruktion extrem flacher Leuchten möglich.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	2GX13 [2GX13]
Nennlebensdauer	12.000 Stunde(n)
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	1.800 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,38
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	82 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	81
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	23,5 W
Lampenstrom (Nom)	0,300 A


Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	C-T5 [C-T5 16 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	4 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	24 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423619
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10
Gesamt-Produktcode	871150064221925
Bestellcode	64221925
Material-Nr. (12NC)	927965084013

MASTER TL5 Circular

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500642219
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10


EAN Umverpackung	8711500642226
------------------	---------------

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 22W/840	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm
1CT/10						

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10

