



# MASTER TL5 Circular

## MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10

Okrągła świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) daje więcej możliwości projektowania. Wąska bańka umożliwi konstruowanie niezwykle płaskich opraw oświetleniowych oraz rozsyłanie strumienia świetlnego we wszystkich kierunkach. Lampa nadaje się do różnych zastosowań profesjonalnych i półprofesjonalnych, w miejscach takich, jak sklepy, biura i obszary publiczne o niekonwencjonalnym układzie.

### Dane produktu

Informacje podstawowe	
Trzonek	2GX13 [ 2GX13]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	12000 h
LSF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF c. 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF c. 6000h cykl 3h znam.	96 %
LSF c. 8000h cykl 3h znam.	89 %
LSF z. 16000h cykl 3h	10 %
LSF c. 20000h cykl 3h znam.	1 %

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	840 [ Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	1800 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1800 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	82 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Max)	85
Wskaźnik oddawania barw (Min)	80
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	85

Utrż.Strum.2000	91 %
LLMF 4000h	87 %
Utrż.Strum.5000	84 %
LLMF 8000h	81 %
LLMF 12000h	77 %
LLMF 16000h	74 %
LLMF 20000h	72 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	22.3 W
Prąd lampy (Nom)	0,300 A

Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	35 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2.5 mg

# MASTER TL5 Circular


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	25 kWh
<b>Dane techniczne produktu</b>	
Pełny kod produktu	871150064221925
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10
EAN/UPC - Produkt	8711500642219
Kod zamówienia	64221925
Numerátor - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1

Numerátor - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	927965084013
Waga netto (szt.)	80,000 g
ILCOS Code	FSCH-22/40/1B-L/P-2GX13-16

## Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


## Rysunki techniczne




TL5-C 22W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm

## Dane fotometryczne



Barwa Światła /840



Barwa Światła /840

# MASTER TL5 Circular

## Okres eksploatacji

