

PHILIPS

Lighting



MASTER TL5 Circular

MASTER TL5 CIRCULAR 40W/827 1CT/10

MASTER TL5 Circular ist eine ringförmige, schlanke Leuchtstofflampe mit 16 mm Röhrendurchmesser und macht die Konstruktion extrem flacher Leuchten möglich.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	2GX13 [2GX13]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom)	12000 h
LSF Warm 2kh Nenn-, 3h	99 %
LSF Warm 4kh Nenn-, 3h	99 %
LSF Warm 6kh Nenn-, 3h	96 %
LSF Warm 8kh Nenn-, 3h	89 %
LSF Warm 16kh Nenn-, 3h	10 %
LSF Warm 20kh Nenn-, 3h	1 %

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]
Lichtstrom (Nom)	3300 lm
Nennlichtstrom (Nom)	3300 lm
Lichtfarbe	Warmton-extra
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	83 lm/W
Farbwiedergabeindex (max.)	85
Farbwiedergabeindex (min.)	80
Farbwiedergabeindex (Nom.)	85
Strahlungsrückgang nach 2000h	91 %
LLMF 4k h Nenn-,Socket ho.	87 %
Strahlungsrückgang nach 5000h	84 %
LLMF 8k h Nenn-,Socket ho.	81 %
LLMF 12k h Nenn-,Socket ho.	77 %

LLMF 16k h Nenn-,Socket ho.	74 %
LLMF 20k h Nenn-,Socket ho.	72 %

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	39.9 W
Lampenstrom (Nom)	0,320 A

Temperaturkenndaten	
Auslegungstemperatur (nom.)	35 °C

Dimmen	
Dimmbar	Ja

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Quecksilbergehalt (Nom)	2,5 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	44 kWh

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150064275225
Bestell-Produktname	MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10
EAN/UPC - Produkt	8711500642752
Bestellcode	64275225
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10


MASTER TL5 Circular

Material-Nr. (12NC)	927965582713
Nettogewicht (Einzelteil)	110,000 g
ILCOS Code	F5CH-40/27/1B-L/P-2GX13-16

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Abmessungsskizzen




TL5-C 40W/827

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

Photometrische Daten



Lichtfarbe /827



Lichtfarbe /827

MASTER TL5 Circular

Lebensdauer

