



# MASTER TL5 Circular

## MASTER TL5 CIRCULAR 40W/827 1CT/10

Pyöreä TL5-lamppu (putken halkaisija 16 mm). Ohut putki sopii erittäin mataliin valaisimiin ja mahdollistaa valon suuntaamisen kaikkiin suuntiin. Se sopii monenlaisiin ammattilais- ja puoliammattilaisympäristöihin, kuten myymälöihin, toimistoihin ja julkisiin tiloihin, joissa on epätavallinen pohjaratkaisu.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	2GX13 [2GX13]

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Valovirta	3 300 lm
Värimerkki	Hehkulamppu, valkoinen
Vastaava väriämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	83 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	39,9 W
Lampun virta (nim.)	0,320 A

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampan muoto	C-T5 [C-T5 16 mm]


Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2,5 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	44 kWh

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10
Koko tuotenimi	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/827 1CT/10
Full EOC	871150064275225
Tilauskoodi	64275225
Tuotekoodi (12NC)	927965582713
Paikallinen koodi	4924157
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500642752
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	10
EAN/UPC – laatikko	8711500642769


# MASTER TL5 Circular

## Mittapiirros




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

## Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10

## Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10

# MASTER TL5 Circular

## Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10

