



MASTER TL5 Circular

MASTER TL5 CIRCULAR 40W/827 1CT/10

Denne sirkulære TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) gir større designmuligheter. Den slanke tuben gjør at den kan installeres i ekstremt flate armaturer og gjør det mulig å fordele lyset i alle retninger. Den er velegnet til et stort utvalg profesjonelle og semiprofesjonelle installasjoner, og ideell til bruk i butikker, på kontorer og på offentlige områder med uvanlige planløsninger.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	2GX13 [2GX13]
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	3 300 lm
Fargebetegnelse	Glødelampe hvit
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	83 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	39,9 W
lyskildestrøm (nom.)	0,320 A


Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	C-T5 [C-T5 16 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	2,5 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	44 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10
Fullstendig produktnavn	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/827 1CT/10
Full EOC	871150064275225
Bestillingskode	64275225
Materialenr. (12NC)	927965582713
Lokal bestillingskode	3835255

MASTER TL5 Circular

SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500642752
SAP-teller – pakker per utvendige	10


EAN/UPC – boks	8711500642769
----------------	---------------

Målskisse





Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10

