



MASTER TL5 Circular

MASTER TL5 CIRCULAR 40W/827 1CT/10

Okrągła świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) daje więcej możliwości projektowania. Wąska bańka umożliwia konstruowanie niezwykle płaskich opraw oświetleniowych oraz rozsyłanie strumienia świetlnego we wszystkich kierunkach. Lampa nadaje się do różnych zastosowań profesjonalnych i półprofesjonalnych, w miejscach takich, jak sklepy, biura i obszary publiczne o niekonwencjonalnym układzie.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne		Układy sterowania i ściemnianie	
Podstawa-nasadka	2GX13 [2GX13]	Z możliwością przyciemniania	Tak
Dane techniczne oświetlenia		Mechanika i korpus	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]	Kształt bańki	C-T5 [C-T5 16 mm]
Strumień Świetlny	3 300 lm	Certyfikaty i zastosowania	
Oznaczenie koloru	Ciepły biały	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2,5 mg
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	44 kWh
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	83 lm/W	Dane techniczne produktu	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82	Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Pełna nazwa produktu	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/827 1CT/10
Zużycie energii	39,9 W	Full EOC	871150064275225
Lamp Current (Nom)	0,320 A	Kod zamówienia	64275225
		Materiał Nr (12NC)	927965582713

MASTER TL5 Circular

Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500642752
Numerator - Packs per outer box	10


EAN/UPC – Opakowanie	8711500642769
----------------------	---------------

Rysunki techniczne




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10

Okres eksploatacji




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10

