



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10

Esta lámpara TL5 circular (diámetro de tubo de 16 mm) ofrece posibilidades de diseño ampliadas. El tubo fino permite crear luminarias extremadamente planas y permite la distribución de luz omnidireccional. Es adecuada para una amplia gama de aplicaciones profesionales y semiprofesionales y es ideal para su uso en tiendas, oficinas y zonas públicas con diseños no convencionales.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	2GX13
Referencia de medición de flujo	Sphere
Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Flujo luminoso	3.300 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,44
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,403
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	83 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	81
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	40,5 W

Corriente de lámpara (nom.)	0,320 A
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	C-T5 [C-T5 16 mm]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	4 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	4 mg
Consumo energético kWh/1000 h	41 kWh
Número de registro EPREL	423620


Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Nombre completo del producto	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10
Full EOC	871150064097025
Código de pedido	64097025
Código 12NC	927965583013
Cantidad por paquete	1


EAN/UPC - Producto/Caja	8711500640970
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8711500640987

Plano de dimensiones




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10

Vida útil




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10

