



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10

Pyöreä TL5-lamppu (putken halkaisija 16 mm). Ohut putki sopii erittäin mataliin valaisimiin ja mahdollistaa valon suuntaamisen kaikkiin suuntiin. Se sopii monenlaisiin ammattilais- ja puoli ammattilaisympäristöihin, kuten myymälöihin, toimistoihin ja julkisiin tiloihin, joissa on epätavallinen pohjaratkaisu.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	2GX13 [2GX13]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	3 300 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,44
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,403
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	83 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	81
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	40,5 W
Lampun virta (nim.)	0,320 A


Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	C-T5 [C-T5 16 mm]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	4 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	41 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423620
Tuotetiedot	
Tilastuotteen nimi	MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10
Koko tuotteen nimi	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10
Full EOC	871150064097025
Paikallisen koodin kuvaus	4924160

MASTER TL5 Circular

Tilaukoodi	64097025
Tuotekoodi (12NC)	927965583013
Paikallinen koodi	4924160
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500640970


SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8711500640987

Mittapiirros




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 40W/830	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm
1CT/10						

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10

Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10

