



MASTER TL5 Circular

MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10

Okrągła świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) daje więcej możliwości projektowania. Wąska bańka umożliwia konstruowanie niezwykle płaskich opraw oświetleniowych oraz rozsyłanie strumienia świetlnego we wszystkich kierunkach. Lampa nadaje się do różnych zastosowań profesjonalnych i półprofesjonalnych, w miejscach takich, jak sklepy, biura i obszary publiczne o niekonwencjonalnym układzie.

Dane produktu

Informacje podstawowe	
Trzonek	2GX13 [2GX13]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	12000 h
LSF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF c. 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF c. 6000h cykl 3h znam.	96 %
LSF c. 8000h cykl 3h znam.	89 %
LSF z. 16000h cykl 3h	10 %
LSF c. 20000h cykl 3h znam.	1 %

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	830 [Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	3300 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	3300 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	83 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Max)	85
Wskaźnik oddawania barw (Min)	80
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	85

Utrż.Strum.2000	91 %
LLMF 4000h	87 %
Utrż.Strum.5000	84 %
LLMF 8000h	81 %
LLMF 12000h	77 %
LLMF 16000h	74 %
LLMF 20000h	72 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	39.9 W
Prąd lampy (Nom)	0,320 A

Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	35 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2,5 mg

MASTER TL5 Circular


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	44 kWh
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150064097025
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10
EAN/UPC - Produkt	8711500640970
Kod zamówienia	64097025
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1

Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	927965583013
Waga netto (szt.)	110,000 g
ILCOS Code	FSCH-40/30/1B-L/P-2GX13-16

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne




TL5-C 40W/830

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

Dane fotometryczne



Barwa Światta /830



Barwa Światta /830

MASTER TL5 Circular

Okres eksploatacji

