



T5 Circular

TL5C 40W 835 1CT/10

Les lampes circulaires T5 de Philips sont ultra-fines avec un rendu des couleurs amélioré, une meilleure efficacité et une durée de vie supérieure. Les lampes circulaires T5 HO offrent un flux lumineux extraordinaire.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	2GX13 [2GX13]
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances avec préchauffage (nom.)	12000 h
LSF préch. 2000 h nom, 3 h	99 %
LSF préch. 4000 h nom 3 h	99 %
LSF préch. 6000 h nom, 3 h	96 %
LSF préch. 8000 h nom, 3 h	89 %
LSF préch. 16000 h nom 3 h	10 %
LSF préch. 20000 h nom, 3 h	1 %

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	835 [TCP de 3500 K]
Flux lumineux (nom.)	3300 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	3300 lm
Désignation de couleur	White (WH)
Température selon la couleur corrélée (nom.)	3500 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	83 lm/W
Indice de rendu des couleurs (max.)	85
Indice de rendu des couleurs (min.)	80
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
SLMF 2 000 h nom.	91 %
SLMF 4 000 h nom.	87 %
SLMF 6 000 h nom.	84 %

SLMF 8 000 h nom.	81 %
SLMF 12 000 h nom.	77 %
SLMF 16 000 h nom.	74 %
SLMF 20 000 h nom.	72 %

Fonctionnement et électricité	
Power (Rated) (Nom)	39.9 W
Courant de la lampe (nom.)	0,320 A

Température	
Température de conception (nom.)	35 °C

Commandes et gradation	
Intensité réglable	Yes

Approbation et utilisation	
Étiquette d'efficacité énergétique (EEL)	A
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	2,5 mg


Données de produit	
Nom du produit de la commande	TL5C 40W/835
EAN/CUP – Produit	8711500276698
Code de commande	148593
Numérateur – Quantité par emballage	1

T5 Circular

Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
Numéro de matériau (12NC)	927965583501
Poids net (pièce)	0,110 kg

ILCOS Code	FSCH-40/35/1B-L/P-2GX13-16
------------	----------------------------

Schéma dimensionnel



TL5-C 40W/835

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL5C 40W/835	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

Durée de vie

