



T5 Circular

TL5C 40W 835 1CT/10


Les lampes circulaires T5 de Philips sont ultra-fines avec un rendu des couleurs amélioré, une meilleure efficacité et une durée de vie supérieure. Les lampes circulaires T5 HO offrent un flux lumineux extraordinaire.

Données du produit

Renseignements généraux		Mécanique et boîtier	
Culot-Base	2GX13 [2GX13]	Forme de l'ampoule	C-T5 [C-T5 16 mm]
Données techniques sur l'éclairage		Approbation et utilisation	
Code de couleur	835 [CCT of 3500K]	Contenu en mercure (Hg) (nom.)	2,5 mg
Flux lumineux	3 300 lm	Données de produit	
Désignation de couleur	Blanc (BLC)	Nom du produit de la commande	TL5C 40W/835
Température de couleur proximale (nom.)	3500 K	Nom complet du produit	TL5C 40W 835 1CT/10
Efficacité lumineuse (nominale)	83 lm/W	Full EOC	871150027669800
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82	Code de commande	148593
Fonctionnement et électricité		Numéro de matériau (12 N.C.)	927965583501
Consommation	39,9 W	Numérateur – Quantité par emballage	1
Courant de la lampe (nom.)	0,320 A	EAN/CUP - Produit/Boîtier	8711500276698
Commandes et gradation		Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
Intensité variable	Oui	EAN/CUP – Boîte	8711500276728



T5 Circular

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL5C 40W/835	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - TL5C 40W/835

Life Expectancy Diagram - TL5C 40W/835



Lumen Maintenance Diagram - TL5C 40W/835

