



# MASTER TL5 Circular

## MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10

Esta lámpara TL5 circular (diámetro de tubo de 16 mm) ofrece posibilidades de diseño ampliadas. El tubo fino permite crear luminarias extremadamente planas y permite la distribución de luz omnidireccional. Es adecuada para una amplia gama de aplicaciones profesionales y semiprofesionales y es ideal para su uso en tiendas, oficinas y zonas públicas con diseños no convencionales.

### Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	2GX13 [ 2GX13]
Fallos vida útil hasta el 50% precalentamiento (nom.)	12000 h
LSF precald 2.000h nom, 3h	99 %
LSF precald 4.000h nom, 3h	99 %
LSF precald 6.000h nom, 3h	96 %
LSF precald 8.000h nom, 3h	89 %
LSF precald 16.000h nom, 3h	10 %
LSF precald 20.000h nom, 3h	1 %

Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [ CCT de 3000 K]
Flujo lumínico (nom.)	4200 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	4200 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	76 lm/W
Índice de reproducción cromática (máx.)	85
Índice de reproducción cromática -IRC (mín)	80
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	85
LLMF 2000h nominal, horiz.	91 %

LLMF 4000h nominal, horiz.	87 %
LLMF 6000h nominal, horiz.	84 %
LLMF 8000h nominal, horiz.	81 %
LLMF 12000h nominal, horiz.	77 %
LLMF 16000h nominal, horiz.	74 %
LLMF 20000h nominal, horiz.	72 %

Operativos y eléctricos	
Power (Rated) (Nom)	55.0 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,550 A

Temperatura	
Temperatura de diseño (nom.)	35 °C

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	2,5 mg
Consumo energético kWh/1000 h	61 kWh

# MASTER TL5 Circular

## Datos de producto


Código de producto completo	871150064279025
Nombre de producto del pedido	MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10
EAN/UPC - Producto	8711500642790
Código de pedido	64279025
Cantidad por paquete	1

Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	927965783013
Peso neto (pieza)	111.000 g
ILCOS Code	FSCH-55/30/1B-L/P-2GX13-16

## Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


## Plano de dimensiones




TL5-C 55W/830

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

## Datos fotométricos



Designación de color /830



Designación de color /830

# MASTER TL5 Circular

## Vida útil

