



# MASTER TL5 Circular

## MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10

Esta lâmpada TL5 circular (diâmetro do tubo de 16 mm) oferece possibilidades de design alargadas. Este tubo estreito permite criar luminárias extremamente planas e permite uma distribuição de luz em todas as direcções. É adequada para uma vasta gama de aplicações profissionais e semi-profissionais, e é ideal para utilização em lojas, escritórios e áreas públicas com disposições não convencionais.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	2GX13 [ 2GX13]
Vida útil até 50% de falhas pré-aquecimento (Nom.)	12000 h
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %
LSF Preheat 6000 h Rated	96 %
LSF Preheat 8000 h Rated	89 %
LSF Preheat 16000 h Rated	10 %
LSF Preheat 20000 h Rated	1 %

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	841 [ CCT de 4100 K]
Fluxo luminoso (Nom.)	4200 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	4200 lm
Designação da cor	Cool White (CW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4100 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	76 lm/W
Índice de restituição cromática (Máx)	85
Índice de restituição cromática (Min.)	80
Índice de restituição cromática (Nom.)	85
Depreciação de 2000 horas	91 %

SLMF EM 4000 h nominal	87 %
Depreciação de 5000 horas	84 %
SLMF EM 8000 h nominal	81 %
SLMF 12 000 h nominal	77 %
SLMF 16 000 h nominal	74 %
SLMF 20 000 h nominal	72 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	55.0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,550 A

Temperatura	
Temperatura de projeto (Nom.)	35 °C

Controles e regulação	
Regulável	Sim

Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2,5 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	61 kWh

# MASTER TL5 Circular

## Dados do produto


Código do produto completo	871150064251625
Nome de produto da encomenda	MASTER TL5 Circular 55W/840
	1CT/10
EAN/UPC – Produto	8711500642516
Código de encomenda	64251625
Numerador – Quantidade por embalagem	1

Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	927965784013
Peso líquido (Peça)	111,000 g
ILCOS Code	FSCH-55/40/1B-L/P-2GX13-16

## Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.



## Desenho dimensional



TL5-C 55W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

## Dados fotométricos



# MASTER TL5 Circular

## Vida útil

