



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10

Pyöreä TL5-lamppu (putken halkaisija 16 mm). Ohut putki sopii erittäin mataliin valaisimiin ja mahdollistaa valon suuntaamisen kaikkiin suuntiin. Se sopii monenlaisiin ammattilais- ja puoliammattilaisympäristöihin, kuten myymälöihin, toimistoihin ja julkisiin tiloihin, joissa on epätavallinen pohjaratkaisu.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	2GX13
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	5 000 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	83 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	81
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	60,6 W
Lampun virta (nim.)	0,470 A


Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	C-T5
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	4 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	61 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423625
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10
Koko tuotteen nimi	MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10
Full EOC	871150064261525
Paikallisen koodin kuvaus	4920661

MASTER TL5 Circular

Tilaukoodi	927966084013
Tuotekoodi (12NC)	927966084013
Paikallinen koodi	4920661
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500642615


SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8711500642622

Mittapiirros




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 60W/840	18 mm	14 mm	367 mm	379 mm	334 mm	346 mm
1CT/10						

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10

Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10

