



MASTER TL5 Circulaire



MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10

Cette lampe TL5 circulaire (diamètre de tube de 16 mm) offre de vastes possibilités de conception. Le tube mince permet de créer des luminaires extrêmement plats et de distribuer la lumière dans toutes les directions. Elle convient à une vaste gamme d'applications professionnelles et semi-professionnelles et se prête idéalement à une utilisation dans les magasins, bureaux et espaces publics avec des configurations inhabituelles.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	2GX13 [2GX13]
Référence de mesure de flux	Sphere
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	5'000 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée chromatique X	0.38
Coordonnée chromatique Y	0.38
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	83 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	81


Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	60.6 W
Courant lampe (nom.)	0.470 A
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	C-T5 [C-T5 16 mm]
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	4 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4 mg

MASTER TL5 Circulaire

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	61 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423625
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10
Nom de produit complet	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10
Code EOC	871150064261525
Code de commande	64261525


Code 12NC	927966084013
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500642615
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500642622

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	367 mm	379 mm	334 mm	346 mm



Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10


MASTER TL5 Circulaire

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10

