



TL-D LIFEMAX Super 80

TL-D 18W/840 1SL/25

La lámpara TL-D LIFEMAX Super 80 ofrece un mayor flujo luminoso por watt y una mejor reproducción de color que los colores estándares de TL-D. Además, tiene un menor contenido de mercurio. La lámpara se puede utilizar en luminarias TL-D existentes.


Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	13.000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	75 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	82
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	18 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0,360 A
Voltaje (nominal)	59 V
Voltaje (nominal)	59 V
Controles y atenuación	
Regulable	Sí

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T8 [26 mm (T8)]
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	2,0 mg
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	TL-D 18W/840 1SL/25
Nombre del producto completo	TL-D 18W/840 1SL/25
Full EOC	871150028560740
Código del pedido	927980284040
N.º de material (12NC)	927980284040
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500285607
Numerador: paquetes por caja externa	25
EAN/UPC - Caja	8711500285812



TL-D LIFEMAX Super 80

Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/840 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Vida útil



Life Expectancy Diagram - TL-D 18W/840 1SL/25

Life Expectancy Diagram - TL-D 18W/840 1SL/25



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 18W/840 1SL/25

TL-D LIFEMAX Super 80

