



MASTER TL-D Xtra

MASTER TL-D Xtra 18W/865 1SL

Cette lampe TL-D Xtra offre une plus longue durée de vie et garantit moins de défaillances précoces. Cela se traduit par des coûts de maintenance réduits et des économies sur le remplacement coûteux des spots. Elle convient dès lors aux endroits où le remplacement des lampes est coûteux en raison de la hauteur des plafonds ou des obstacles qui entravent la procédure de remplacement. Cette lampe peut fonctionner sur un appareillage existant ou sur un appareillage HF Xtreme dédié.

Mises en garde et sécurité

- Pour atteindre des durées de vie telles que publiées en cas de fonctionnement à 100 %, évitez d'appliquer une gradation inférieure à 30 %
- En cas d'utilisation sur un appareillage électromagnétique, il est fortement recommandé d'appliquer uniquement des starters S10 ou S10E (pour les types de 18 W, S2 ou S2E) afin d'atteindre les durées de vies publiées, et d'installer de nouveaux starters lors du remplacement des lampes.
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales		Indice de rendu de couleur (IRC)	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	>80	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	36 000 h		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	865 [CCT of 6500K]	Consommation électrique	17,7 W
Flux lumineux	1 250 lm	Courant lampe (nom.)	0,370 A
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide		
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K	Commandes et gradation	
Efficacité lumineuse (nominale)	71 lm/W	Variation de l'intensité lumineuse	Oui

MASTER TL-D Xtra

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	T8 [26 mm (T8)]
-------------------	-----------------

Approbation et application


Taux de mercure (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	22 kWh

Données du produit

Nom du produit de la commande	MASTER TL-D Xtra 18W/865 SLV
Nom de produit complet	MASTER TL-D Xtra 18W/865 1SL


Code EOC	871150089281240
Code de commande	89281240
Code 12NC	927980486514
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500892812
Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500892829

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 18W/865 SLV	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm



Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL-D Xtra 18W/865 SLV


MASTER TL-D Xtra

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 18W/865 SLV

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 18W/865 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 18W/865 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra 18W/865 SLV

