



# TL-D LIFEMAX Super 80

## TL-D 30W/840 1SL/25

The TL-D LIFEMAX Super 80 lamp offers more lumens per watt and better color rendering than TL-D standard colors. Furthermore, it has a lower mercury content. The lamp can be operated in existing TL-D luminaires.

### 产品数据

基本資訊	
接口	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
至 10% 故障的使用時間 (標稱)	10000 h
至 50% 故障的使用時間 (標稱)	13000 h
至 50% 故障預熱的使用時間 (標稱)	20000 h

照明科技	
色碼	840 [ CCT of 4000K (841)]
光通量 (額定) (標稱)	2400 lm
色彩名稱	冷白色 (CW)
流明維護量 2000 h (標稱)	96 %
流明維護量 5000 h (標稱)	94 %
相關色溫 (標稱)	4000 K
光效 (額定) (標稱)	80 lm/W
演色性指數 (標稱)	82

運作和電氣	
Power (Rated) (Nom)	30 W
燈具電流 (標稱)	0.360 A
電壓 (標稱)	98 V

控制調光	
可調光	Yes

機械和殼體	
接口資訊	綠色 [ 綠色燈帽]

應用	
能源效益標籤 (EEL)	A
汞 (Hg) 含量 (標稱)	2.0 mg

產品參數	
完整產品碼	871150028588100
訂購產品名稱	TL-D 30W/840 1SL/25
EAN/UPC - 產品	8711500285881
訂購代碼	927981284036
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	25
材質編號(12NC)	927981284036
淨重 (件)	0.130 kg

# TL-D LIFEMAX Super 80



## 二维绘图




TL-D 30W/840/GC

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 30W/840 1SL/25	28 mm	894.6 mm	901.7 mm	899.3 mm	908.8 mm

## 寿命



LDLE\_TL-D8G\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_TL-D8G\_0001-Lumen maintenance diagram

## TL-D LIFEMAX Super 80



© 2019 Signify Holding 保留一切權利。Signify 不對本協議所含資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。

Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2019, 十月 10 - 要更改的数据主题