



TL-D LIFEMAX Super 80

TL-D 30W/865 1SL/25

The TL-D LIFEMAX Super 80 lamp offers more lumens per watt and better color rendering than TL-D standard colors. Furthermore, it has a lower mercury content. The lamp can be operated in existing TL-D luminaires.


产品数据

一般資訊	
燈座基底	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
標稱使用壽命	15,000 h
壽命 (故障率 50%) (標稱)	13,000 h
照明技術	
色碼	865 [CCT of 6500K]
色彩名稱	冷日光色
相關色彩溫度 (規範)	6500 K
光效 (額定) (標準)	77 lm/W
演色性指數 (CRI)	80
運轉與電力	
耗電量	30 W
燈具電流 (標稱)	0.360 A
電壓 (標稱)	98 V
電壓 (標稱)	98 V
控制與調光	
可調光	是

機械與外罩	
燈泡形狀	T8
認證與應用	
汞 (Hg) 含量 (標稱)	2.0 mg
產品資料	
下訂產品名稱	TL-D 30W/865 1SL/25
完整產品名稱	TL-D 30W/865 1SL/25
完整產品代碼	871150028592800
訂單代碼	927981286536
材質 Nr. (12NC)	927981286536
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8711500285928
分子 - 每一外盒包裝	25
EAN/UPC - 箱	8711500285935


TL-D LIFEMAX Super 80

二维绘图




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 30W/865 1SL/25	28 mm	894.6 mm	901.7 mm	899.3 mm	908.8 mm

光度数据




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 30W/865 1SL/25

寿命



Life Expectancy Diagram - TL-D 30W/865 1SL/25



Life Expectancy Diagram - TL-D 30W/865 1SL/25

TL-D LIFEMAX Super 80

壽命



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 30W/865 1SL/25

