

MASTER TL-D Xtreme



MASTER TL-D Xtreme 36W/830 1SL/25

Tyto zářivky MASTER TL-D nabízejí extrémně dlouhou životnost. Výsledkem je extrémně nízká cena zářivky v porovnání s dobou její životnosti. Vhodným využitím jsou místa s vysokými náklady na výměnu světelného zdroje kvůli vysokým stropům nebo narušení činnosti. Rovněž je lze využít na místech s dlouhou dobou svícení, jakou jsou tunely, vrtné soupravy nebo výrobní linky. Zářivky lze provozovat s existujícími předřadníky nebo speciálními předřadníky HF Xtreme.

Varování a bezpečnost

- Abyste dosáhli životnosti uváděné pro 100% světelný tok, nepoužívejte stmívání pod 30 %.
- Chcete-li dosáhnout uváděné životnosti, při používání s elektromagnetickými předřadníky důrazně doporučujeme používat pouze startery Philips S10 nebo S10E (pro 18W zdroje typy S2 nebo S2E) a po výměně zdroje nainstalovat nové startery.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Index podání barev (CRI)	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	82	
Referenční měření toku	Sphere		
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	47 000 h		
Světelně technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Spotřeba energie	36,4 W
Světelný tok	3 200 lm	Proud zdroje (jmen.)	0,430 A
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)		
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,44	Řízení a stmívání	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,403	Stmívatelné	Ano
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	90 lm/W	Mechanické a materiály	
		Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]

MASTER TL-D Xtreme

Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	3 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	37 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423629
Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV
Celý název výrobku	MASTER TL-D Xtreme 36W/830 1SL/25


Full EOC	871150055866440
Objednací kód	55866440
Číslo materiálu (12NC)	927982383014
Místní kód	TLDXTREME3683
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500558664
Číslování SAP – balení v krabici	25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500558671

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm



Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV



MASTER TL-D Xtreme

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV

