



MASTER TL-D Xtreme

MASTER TL-D Xtreme 36W/840 1SL

Tyto zářivky MASTER TL-D nabízejí extrémně dlouhou životnost. Výsledkem je extrémně nízká cena zářivky v porovnání s dobou její životnosti. Vhodným využitím jsou místa s vysokými náklady na výměnu světelného zdroje kvůli vysokým stropům nebo narušení činnosti. Rovněž je lze využít na místech s dlouhou dobou svícení, jakou jsou tunely, vrtné soupravy nebo výrobní linky. Zářivky lze provozovat s existujícími předřadníky nebo speciálními předřadníky HF Xtreme.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	47000 h
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	79000 h
zř syst 2000h jm. 3h cykl	100 %
zř syst 4000h jm. 3h cykl	99 %
zř syst 6000h jm. 3h cykl	99 %
zř syst 8000h jm. 3h cykl	99 %
zř syst 12000h jm. 3h cykl	99 %
zř syst 16000h jm. 3h cykl	99 %
zř syst 20000h jm. 3h cykl	99 %

Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Světelný tok (jmen.)	3250 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3250 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	90 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	>80
zz systému 2000h jmen.	96 %

zz systému 4000h jmen.	95 %
zz systému 6000h jmen.	94 %
zz systému 8000h jmen.	93 %
zz systému 12000h jmen.	92 %
zz systému 16000h jmen.	91 %
zz systému 20000h jmen.	90 %

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,430 A

Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg

MASTER TL-D Xtreme


Spotřeba energie kWh/1000 h	42 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150055868840
Objednací název produktu	MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV
EAN/UPC – výrobek	8711500558688
Objednací kód	55868840
Local Code	TLDXTREME3684

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	25
Materiál č. (12NC)	927982384014
Celková hmotnost (kus)	135,000 g
ILCOS Code	FD-36/40/1B-E-G13

Varování a bezpečnost

- Abyste dosáhli životnosti uváděné pro 100% světelný tok, nepoužívejte stmívání pod 30 %.
- Chcete-li dosáhnout uváděné životnosti, při používání s elektromagnetickými předřadníky důrazně doporučujeme používat pouze startery Philips S10 nebo S10E (pro 18W zdroje typy S2 nebo S2E) a po výměně zdroje nainstalovat nové startery.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-D Xtreme 36W/840

Fotometrické údaje



Barva světla /840

Barva světla /840

MASTER TL-D Xtreme

Životnost

