



MASTER TL-D Xtra

MASTER TL-D Xtra 36W/830 1SL/25

Pitkäikäinen TL-D Xtra -lamppu, jossa on vähemmän käyttöiän alussa esiintyviä vikoja. Tämä pienentää ylläpitokustannuksia merkittävästi ja vähentää kalliita yksittäisiä lampunvaihtoja. Sopii käyttökohteisiin, jossa lampunvaihto on kallista korkeiden kattojen tai käyttökatkojen aiheutumisen vuoksi.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Jotta 100 prosentin käytön mukainen käyttöikä saavutettaisiin, alle 30 prosentin himmennystä ei saa käyttää
- Elektromagneettisessa liitäntälaitteessa käytettäessä on erittäin suositeltavaa käyttää vain Philipsin S10- tai S10E-syöttimiä (18W-lampuissa S2 tai S2E), jotta päästäisiin julkaistuihin käyttöikätuloksiin. Lisäksi lampunvaihdon yhteydessä on syytä asentaa uudet sytyttimet.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	36 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	3 350 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	93 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	37,0 W


Lampun virta (nim.)	0,435 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T8 [26 mm (T8)]
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	43 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25

MASTER TL-D Xtra

Koko tuotenimi	MASTER TL-D Xtra 36W/830 1SL/25
Full EOC	871150055871840
Tilaukoodi	55871840
Tuotekoodi (12NC)	927982483014
Paikallinen koodi	4922034
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1


EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500558718
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	25
EAN/UPC – laatikko	8711500558732

Mittapiirros




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25

Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25

MASTER TL-D Xtra

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25

